

ฝาครอบ
NEAU-AK-M8
หมายเลขชิ้นส่วน: 8196625

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	10 มม.
ความสูง	11 มม.
ขนาด	M8x1
ออกแบบ	ปลั๊กอุด
ประเภทของรัด	เมา
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4.8 g
ขนาดบรรจุ	8
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	กระป๋อง
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
ทดสอบไฟ	UL94 V-0
สี	สีดำ