

**ข้อต่อ**  
**EAMD-67-65-25-32X32-U**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8196715

FESTO



**แผ่นข้อมูล**

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	25 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	32 mm
ขนาด	67
ความยาวระบุ	65 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	430 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	115 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	844 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS