


โซ่คัพ

DYSD-Q13-5-5-Y1F-Y9

หมายเลขชิ้นส่วน: 8199039

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	5
อับ	5 mm
การทำให้หมด ๑	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.5 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ตามคำจำกัดความภายในของ Festo ในระดับความรุนแรง F1A พร้อมข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ Cu/Zn/Ni
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	5 mm
แรงกระแทกสูงสุด	180 N
แรงบิดกระชับสูงสุด	2 Nm
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	1 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	2400 J
แรงResetting	5 N
แรงแทรกต่ำสุด	18 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12 g
ช่วงมวล	8 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลิโคน	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง