

ฝาปิดนิวจับ HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

หมายเลขชิ้นส่วน: 8203482

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	100
นาคี. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ	80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้	110 mm
จังหวะการทำงาน	30 mm...125 mm
จำนวนนิวจับ	4
ออกแบบ	สำหรับกริปเปอร์
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	รูปทรงพอดี มีแรงเสียดทาน
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	315 g
สี	สีฟ้า
ความแข็งแรง	A 40 +5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุ นิวจับ	VMQ (ซิลิโคน), ตรวจจับโลหะได้