

ฝาปิดนิวจับ HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU

หมายเลขชิ้นส่วน: 8203485

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	70
นาคี. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ	55 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้	80 mm
จังหวะการทำงาน	20 mm...90 mm
จำนวนนิวจับ	3
ออกแบบ	สำหรับกริปเปอร์
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	รูปทรงพอดี มีแรงเสียดทาน
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	114 g
สี	สีฟ้า
ความแข็งผิว	A 40 +5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุ นิวจับ	VMQ (ซิลิโคน), ตรวจจับโลหะได้