


# กริปเปอร์แบบนุ่ม

## HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

หมายเลขชิ้นส่วน: 8207884

FESTO



### แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	100
จังหวะการทำงาน	30 mm...125 mm
นาคี, เส้นผ่านศูนย์กลางจับ	80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้	110 mm
ประเภทไดรฟ์	นิวเมติก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
ฟังก์ชันกริปเปอร์	ปรับตัวได้
จำนวนนิ้วจับ	4
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	รูปทรงพอดี้ มีแรงเสียดทาน
แรงดันใช้งาน	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Burst pressure of cap	0.06 MPa 8.7 psi
ฝาแรงดันระเบิด	0.6 bar
แมกซ์ กริปเปอร์ความเร็วในการทำงาน	5 Hz
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความเหนียว	การทดสอบการชนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
ระดับการป้องกัน	IP69K
แรงจับทั้งหมด	23 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	632 g
ประเภทของรัด	ตามมาตรฐาน ISO 9409-1-50-4-M6
พอร์ตกลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อะแดปเตอร์วัสดุ	เสริมความแข็งแรงด้วย PA

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุสกรู	สแตนเลส
วัสดุ นิ้วจับ	VMQ (ซิลิโคน), ตรวจจับโลหะได้
ฝาปิดวัสดุ	เสริมความแข็งแรงด้วย PA
สี	สีฟ้า
ความแข็งผิ่ง	A 40 +5