


ถ้วยดูดสุญญากาศ
OGVM-40-S-N-RA
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8213218

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดเซตความสูง	4 mm
รัศมีชิ้นงานขั้นต่ำ	37.5 mm
ความกว้างปากติ	4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	40 mm
ปริมาณจุกลม	4.4 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจุกลม	กลมแบน
แรงดันใช้งาน	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-60 kPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.6 bar -8.7 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1/A2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	53 N
แรงต้านข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	53 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	อะแดปเตอร์สี่เหลี่ยม RA
สี	สีดำ
ความแข็งผิ	60 +/- 5
จุดเกลียววัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	NBR