

หน่วยปฏิบัติการ CDSV-P20-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8217573

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวสายสูงสุด	3 ม.
การควบคุม	3 ปุ่ม
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
เก็นการป้องกัน	ปัจจุบัน
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	15 V...30 V
ปริมาณการใช้กระแสไฟที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	อิเล็กทรอนิกส์: ≤ 100 mA
การใช้พลังงานสูงสุด	20 mA
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a)
ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14	คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...80 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 85 %
ระดับการป้องกัน	IP40
ชั้นป้องกัน	สาม
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	21 g
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	0.5 W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ขนาดเดิมพื้นที่กำหนด	≤ 2000 m NHN
ประเภทการแสดงผล	จอ LCD เรืองแสง
ตัวบ่งชี้พร้อม	ผ่านไฟพื้นหลัง
ตัวบ่งชี้สถานะ	LED สีน้ำเงิน = สถานะปกติ LED สีแดง = ความผิดปกติ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง