

ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-65-T42-57A-114
หมายเลขชิ้นส่วน: 8222166

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	65
ระยะศูนย์กลาง	114 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	3000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	41.2 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.22 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	667 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเทอร์เฟซ	T42
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	57A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS