

# Cable NEYM-F- -Q9

หมายเลขชิ้นส่วน: 8242219

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.223 kg...6.69 kg
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...850 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...630 V
ความดัน	17.8 A
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิล	11.5 mm
การประกอบสายเคเบิล	$4 \times 1.5 \text{ มม.}^2 + (2 \times 0.75 \text{ มม.}^2) + (4 \times 0.14 \text{ มม.}^2 + 2 \times 0.2 \text{ มม.}^2)$
ระดับการป้องกัน	IP00
อุณหภูมิโดยรอบ	90 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุ่น	90 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุปลอกสาย	TPE-E
สีปลอกสาย	สีเทา