

ตัวแปลง
AD-G1/4-1/4NPT-I
 หมายเลขชิ้นส่วน: 9396

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	7.95 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1	11 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 2	12 Nm
แรงบิดกระชับที่กำหนด	9.05 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24.22 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อลม 2	เกลียวใน 1/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	ฟิวซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์