


Göstergeli fiş MCL-24DC/AC

Ürün numarası: 10000

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	12 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre Erkek soket DIN EN 175301-803 e göre
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
Hat frekansı	0 ... 60 Hz
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 15 %
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA6 kuvvetlendirilmiş