


Eđik yuvalı valf

VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3

Ürün numarası: 1002544

FESTO

Pnömatik devreye giren, kızıl pirinç Y valf. Yuva altı model, güvenlik konumu kapalı, NPT vida diđi, nominal çap 2".



Bilgi sayfası

| Özellik | Deđer |
|--|---|
| Tasarım yapısı | Piston aktüatörlü dikme valf |
| Tetikleme şekli | pnömatik |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Bađlantı şekli | Hat döşeme |
| Kablo bađlantısı | ANSI/ASME B 1.20.1 uyarınca diş manşonu 2 NPT |
| Nominal genişlik | 43 mm |
| Valf fonksiyonu | 2/2 kapalı, tek durumlu |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Akışkan basıncı | 0 ... 0,3 MPa |
| İşletme basıncı | 0 ... 3 bar |
| Proses valfinin nominal basıncı | 16 |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılamaz |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Kumanda şekli | Harici kontrollü |
| Pnömatik bađlantı | Diş diş G1/8 |
| Mpa işletim basıncı | 0,6 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 6 ... 10 bar 87 ... 145 psi |
| Ortam | Buhar Mineral bazlı hidrolik yağ Asal gazlar Mineral yağ Su Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm Nötr sıvılar |
| Debi yönü | Valf yatađının altı, gaz ve sıvı ortam için |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Maks. viskozite | 600 mm ² /s |
| Kullanım havası sıcaklıđı | -10 ... 80 °C |
| Çevre sıcaklıđı | -10 ... 60 °C |
| Debi miktarı Kv | 23 m ³ /h |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| PWIS uygunluđu | VDMA24364 Zon III |
| Malzeme, armatür muhafazası | Top metalı (kızıl pirinç) |
| Malzeme numarası, proses valf muhafazası | CC499K |
| Malzeme, mil sızdırmazlıđı | NBR |
| Malzeme, sit sızdırmazlıđı | PTFE |
| Ürün ađırlıđı | 2.800 g |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | basınç cihazlarının EU yönetmeliđine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliđi |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| Malzeme, tahrik muhafazası | Pirinç |