

Limit sensör SDK-4-PK-3

Ürün numarası: 10033

FESTO

Bilye tetiklemeli



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Standart nominal debi	16 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Küresel oturmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	0,6 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Tetikleme kuvveti	17 N
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	kanalsız