


Basınç göstergesi OH-8-GE

Ürün numarası: 10091

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Mpa işletim basıncı	-0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı	Nipel bağlantı PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun