



# Ön pano valfi SVS-3-1/8

Ürün numarası: 10190

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Standart nominal debi	120 l/min
Mpa işletim basıncı	0,35 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	3,5 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	tek yönlü
Cebri dinamizasyon hakkında açıklama	Anahtarlama frekansı en az haftada bir
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	8 N
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum