



Ön pano valfi SVS-4-1/8

Ürün numarası: 10192

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	4/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Standart nominal debi	120 l/min
Mpa işletim basıncı	0,35 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	3,5 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	8 N
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum