


Susturuculu Egzost Kısma Valfi GRE-1/8

Ürün numarası: 10351

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Ses basıncı kısma fonksiyonu
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	520 l/min
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	0 l/min...520 l/min
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal sıkma torku	12 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	15 Gram
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç