


Fiş

NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Ürün numarası: 1066354

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Ürün ağırlığı	46,1 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M12x1, 5-pin, B-kodlu, ekranlanabilir
Soket kodlaması	B
Elektriksel bağlantı 2	Vidalı klemens, ekranlanabilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 60 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
İletim özellikleri	DIN EN 50173 / CAT 5
Müsaade edilebilir kablo çapı	6 ... 8 mm
Bağlantı kesidi	0,14 ... 0,75 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Altın yaldızlı