



Fiş NECU-S-M8G4-C2

Ürün numarası: 1068198

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-104
Bağlantı frekansı	100
Kablo çıkışı	Düz
Ürün ağırlığı	9,1 g
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vida tipi kilitleme, SW9 ile
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kablo çapı	3,5 ... 5 mm
İletken- ve nominal kesit	0,14 ... 0,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı piriç
Malzeme, sıkma bağlantılar	Piriç, altın kaplama