



# Mafsallı makara valfi

## L/O-3-PK-3

Ürün numarası: 10749

FESTO

Mafsallı makaralı ve nominal çap 3 hortum için nipel bağlantılı.  
Bağlantıların şekline göre normalde kapalı veya normalde açık fonksiyonu.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Standart nominal debi	80 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Nominal genişlik	2,5 mm
Kumanda şekli	direkt
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Normalde kapalı durumda tetikleme kuvveti	10 N
Normalde açık durumda tetikleme kuvveti	13 N
Ürün ağırlığı	19 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	POM