


Döner Kol Kumandalı Valf RW/O-3-PK-3

Ürün numarası: 10750

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Standart anma debisi	80 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
Tasarım	Piston yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Kontrol türü	doğrudan
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	POM