


# Basınç şalteri PEV-1/4-B

Ürün numarası: 10773

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer   |
|---------------------------------------|---|
| Karşılık geldiği norm                 | EN 60947-5-1  |
| Ruhsat                                | CCC   |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | AB düşük gerilim yönergesine göre   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre   |
| Patlamaya karşı koruma                | Sertifikadaki notu dikkate alın<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu   |
| Ölçme büyüklüğü                       | Bağıl basınç  |
| Ölçüm metodu                          | Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü  |
| Çalışma basıncı                       | 0.1 MPa...1.2 MPa<br>1 Bar...12 Bar   |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)  |
| Akışkan sıcaklığı                     | -20 °C...80 °C  |
| Ortam sıcaklığı                       | -20 °C...80 °C  |
| Anahtarlama elemanı işlevi            | Değiştirici   |
| Maks. anahtarlama frekansı            | 3 hz  |
| Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC   | 250 V   |
| Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC   | 125 V   |
| Maks. çıkış akımı                     | 5000 mA   |
| Minimum yük akımı                     | 24 V'ta 1 mA<br>10 V'ta 10 mA<br>5V'de 100 mA   |
| Kullanım kategorisi endüktif yük      | AC-14<br>DC-13  |
| Ohmik yük kullanım kategorisi         | AC-12<br>DC-12  |
| Elektrik bağlantısı                   | A formu<br>Soket<br>DIN 43650'ye göre<br>kare tasarım   |

| <b>Özellik</b>                | <b>Değer</b>                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Montaj türü                   | geçiş deliği ile                    |
| Montaj konumu                 | herhangi bir                        |
| Pnömatik bağlantı             | G1/4                                |
| Ürün ağırlığı                 | 194 Gram                            |
| Gövde malzemesi               | Alüminyum pres döküm                |
| Anahtarlama kontağı malzemesi | Gümüş                               |
| Eşik değerlerin ayar aralığı  | 1 Bar...12 Bar                      |
| Koruma türü                   | IP65                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK   | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu                | VDMA24364-B1/B2-L                   |