



Hassas tek yönlü akış kontrol valfleri GRP-70-PK-3

Ürün numarası: 10802

FESTO

Debi miktarının hassas şekilde ayarlanmasını sağlar, geri dönüşsüz çalışma.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Ölçekli döner topuz
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Kısma yönündeki standart nominal debi	40,7 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	88 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı 2'den 1'e kadar	0 ... 8 bar
Akış kontrol kısma yönünde standart anma debisi 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	19 l/min
Geri dönüş yönünde standart anma debisi 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	20 ... 60 l/min
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	127 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [5:4:3] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	48 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR PVC
Malzeme, tutucu	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, PK bağlantıları	İşlenmiş alüminyum alışımlı Pirinç
Malzeme, vidalar	Çelik