



Darbe emici DYSR-8-8-Y5

Ürün numarası: 1138641

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------|
| Büyükölük | 8 |
| Strok | 8 mm |
| Yastıklama | ayarlanabilir |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Konum algılama | No |
| Max. Darbe hızı | 3 m/s |
| Geriye dönme süresi kısa | 0,2 s |
| Geriye dönme süresi uzun | 3 s |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluđu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Yastıklama boyu | 8 mm |
| Max. Dayama kuvveti | 400 N |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 4 J |
| Saat başına max.enerji emme değeri | 24.000 J |
| Max. Geriye kalan enerji | 0,01 J |
| Geriye döme kuvveti | 1,8 N |
| Ürün ağırlığı | 60 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı çelik |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı çelik |