


Darbe emici DYSR-16-20-Y5-T

Ürün numarası: 1138645

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	20 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	20 mm
Maks. durdurma kuvveti	1600 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	32 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	100000 j
Maks. artık enerji	0.16 j
Geri getirme kuvveti	5.4 N
Min. itme kuvveti	66 N
Ürün ağırlığı	250 Gram
Kütle aralığı	160 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik, sertleştirilmiş