



# Darbe emici DYSR-20-25-Y5-T

Ürün numarası: 1138647

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	20
Strok	25 mm
Yastıklama	ayarlanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,3 s
Geriye dönme süresi uzun	3 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	25 mm
Max. Dayama kuvveti	2.500 N
Strok başına max.enerji emme değeri	62,5 J
Saat başına max.enerji emme değeri	135.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,32 J
Geriye döme kuvveti	9 N
Ürün ağırlığı	425 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alaşımli çelik, sertleştirilmiş