



Döner aktüatör DSM-T-32-270-CC-A-B

Ürün numarası: 1145106

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	32
Yastıklama açısı	12 deg
Dönme açısı ayarlama aralığı	0 ... 246 deg
Dönme açısı	0 ... 246 deg
Yastıklama	CC: İki uçta darbe emici
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Hassas ayar	-3 deg
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Döner kanat
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansı	0,7 Hz
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. yanal kuvvet	75 N
Max. radyal kuvvet	200 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork	20 Nm
Müsaade edilen kütle atalet momenti	0,05 kgm ²
Ürün ağırlığı	2.075 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik mili	Çelik Nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı