


Sinir anahtari ek donanımı

SRBF-CA3-YR90-MW-22A-C2M20

Ürün numarası: 1152495

FESTO

Montaj adaptörlü, 30x80 mm montaj ölçüsü, 20 mm şaft yükseklikli silindirler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Köşeli
Standarda dayalı	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	Mekanik/elektriksel Yaklaşım sensörü için
Çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Max. Anahtarlama gücü AC	1.770 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	36 W
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
Bağlanabilir nominal kablo kesiti	0,5 ... 1,5 mm ²
Bağlantı şekli	Flanş üzerine uygun olan ISO 5211 standardı Aksesuarlı
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	655 g
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm cılalı
Malzeme bilgisi, sağlanan aksesuarlar	Yüksek alışımlı çelik Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Ayar aralığı, açılış kaydı	0 ... 90 deg
Koruma sınıfı	IP67
İzolasyon gerilimi	250 V
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
Kirlilik sınıfı	3