


Sinir anahtari ek donanımı

SRBF-CA6-YR90-MW-22A-C2M20

Ürün numarası: 1152498

FESTO

Montaj adaptörlü, 30x130 mm montaj ölçüsü, 50 mm şaft yükseklikli silindirler için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tasarım | Köşeli |
| Standarta dayalı | EN 60947-5-1 ISO 5211 |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Ölçme prensibi | Mekanik/elektriksel Yaklaşım sensörü için |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 80 °C |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Seçici anahtar |
| Max. Anahtarlama gücü AC | 1.770 VA |
| Max. Anahtarlama gücü DC | 36 W |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 ... 250 V |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 24 V |
| Bağlanabilir nominal kablo kesiti | 0,5 ... 1,5 mm ² |
| Bağlantı şekli | Flanş üzerine uygun olan ISO 5211 standardı Aksesuarlı |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Ürün ağırlığı | 725 g |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm cılalı |
| Malzeme bilgisi, sağlanan aksesuarlar | Yüksek alışımlı çelik Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Ayar aralığı, açılış kaydı | 0 ... 90 deg |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| İzolasyon gerilimi | 250 V |
| Aşırı gerilim dayanımı | 4 kV |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 |
| Kirlilik sınıfı | 3 |