

Hidrolik Frenleme Silindiri DYHR-16-20-Y5

Ürün numarası: 1155690

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	20 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.3 m/s
Besleme hızı	0.2 mm/s...100 mm/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.4 saniye
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...80 °C
Maks. durdurma kuvveti	1600 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	32 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	65000 j
Min. besleme kuvveti	160 N
Maks. besleme kuvveti	1600 N
Maks. artık enerji	0.16 j
Gerі getirme kuvveti	5.4 N
Ürün ağırlığı	190 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize
Piston mili malzemesi	sertleştirilmiş yüksek alaşımlı çelik