


Yağ fren silindiri DYHR-20-50-Y5

Ürün numarası: 1155693

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	20
Strok	50 mm
Yastıklama	ayarlanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,3 m/s
Besleme hızı	0,2 ... 100 mm/s
Geriye dönme süresi kısa	1 s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 80 °C
Max. Dayama kuvveti	2.500 N
Strok başına max.enerji emme değeri	125 J
Saat başına max.enerji emme değeri	140.000 J
Min. itme kuvveti	250 N
Maks. itme kuvveti	2.500 N
Max. Geriye kalan enerji	0,32 J
Geriye döme kuvveti	9 N
Ürün ağırlığı	440 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Çelik Galvaniz kaplı
Malzeme, piston mili	sertleştirilmiş Yüksek alışımlı çelik