


Manometre

PAGL-HP3-63-60-G14

Ürün numarası: 1166938

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 60 bar
Gösterge aralığı	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	63
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	1,6
Koruma sınıfı	IP65
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme, muhafaza	Çelik
Malzeme, gözetleme camı	PS
Renkli gövde	gümüş
Ürün ağırlığı	80 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok
Skala	Üçlü ölçek Bar (dış) MPa (dış) psi (iç)