



# Döner Silindirlçeyrek dönüflü aktüatör DSR-16-180-P

Ürün numarası: 11910

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Sönümlleme açısı	2.1 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...180 drc
Dönüş açısı	0 drc...180 drc
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	2 Bar...8 Bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik tork	2 Nm
Ürün ağırlığı	300 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	M5
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR