

DUO-plastik hortum PU-3-DUO-BS

Ürün numarası: 11958

FESTO

CN- ve CK- tipi rakor bağlantıları için, özellikle esnek ve kırılmalara karşı dayanıklı, polyurethane (Gıda sektörü için uygun değildir).
Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4,4 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	14 mm
İç çap	2,9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0192 kg/m
Renk	mavi/siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Hortum için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)