


# Paralel kit EAMM-U-50-D32-40A-78

Ürün numarası: 1201591

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                    | Değer          |
|----------------------------|----------------|
| Boyut                      | 50             |
| Montaj konumu              | herhangi bir   |
| Redüktör oranı             | 1:1            |
| Maks. devir                | 6000 1/min     |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı         | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem                  | %0 - 95        |
| Koruma türü                | IP40           |
| Ortam sıcaklığı            | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti       | 12.1 000065    |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.01 Nm        |
| Aktarılabılır tork         | 1 Nm           |
| Ürün ağırlığı              | 600 Gram       |
| Aktüatör arayüz kodu       | D32B           |
| Arayüz kodu motor In       | 40A            |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu    |