


Paralel kit EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Ürün numarası: 1202312

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	50
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	12,1 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,01 Nm
Aktarılablinir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	630 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32B
Arayüz kodu, motor giriş	42A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun