


Paralel Kit EAMM-U-110-D60-100A-120

Ürün numarası: 1202436

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------|--------------------|
| Boyut | 110 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Redüktör oranı | 1:1 |
| Maks. devir | 5000 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 799 000065 |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.3 Nm |
| Aktarılabılır tork | 25 Nm |
| Ürün ağırlığı | 4950 Gram |
| Aktüatör arayüz kodu | D60B |
| Arayüz kodu motor In | 100A |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |