

Solenoid bobinli valf



JMUH-5/2-D-2C-VI

Ürün numarası: 120359

FESTO

Valf adası için

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Genişlik	54 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	13,5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Yardımcı el kumanda	İtme
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	çift yönlü
Kullanım havası	50 µm filtrelenmiş yağsız hava 50 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	ISO 5599-2'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 2
Pnömatik bağlantı 2	ISO 5599-2'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 2
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 4	ISO 5599-2'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 2
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti