


Susturucu AMTE-M-LH-G34

Ürün numarası: 1205864

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar
Atmosfere karşı akış	12400 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	85 000007
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	80 Gram
Pnömatik bağlantı	G3/4
Darbe emici elemanı malzemesi	Bronz
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu