


# Susturucu AMTE-M-LH-N18

Ürün numarası: 1206989

FESTO

Pnömatik sistemlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	20
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Atmofere karşı debi	1.615 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ses basıncı seviyesi	77 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	9 g
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme, susturucu parçası	Bronz
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun