


Susturucu AMTE-M-LH-U10

Ürün numarası: 1206994

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Hazne boyutu | 20 |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar |
| Atmosfere karşı akış | 260 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ses basınç seviyesi | 71 000007 |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...80 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.7 Gram |
| Pnömatik bağlantı | 10-32 UNF-2A |
| Darbe emici elemanı malzemesi | Bronz |
| Vida dişli muylu malzemesi | Pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |