

Hortum PU-13-SW

Ürün numarası: 12133

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 17.6 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 83 mm |
| İç çap | 13 mm |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 Bar...10 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C...60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.133 000015 |
| Pnömatik bağlantı | rakor somunlu iç çapı Ø 13 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | A 86 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |