

Plastik hortum PU-9-SW

Ürün numarası: 12134

FESTO

CN- ve CK- tipi rakor bağlantıları için, özellikle esnek ve kırılmalara karşı dayanıklı, polyurethane (Gıda sektörü için uygun değildir).
Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	11,6 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	76 mm
İç çap	9 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,056 kg/m
Pnömatik bağlantı	somunlu çengel konnektör iç çapı 9 mm için
Renk	Siyah
Shore sertliği	A 91 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)