


Paralel kit EAMM-U-50-S38-42A-78

Ürün numarası: 1217945

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	6000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	12.1 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.01 Nm
Aktarılabılır tork	1 Nm
Ürün ağırlığı	590 Gram
Aktüatör arayüz kodu	S38
Arayüz kodu motor In	42A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu