


Kaplin EAMC-30-35-8-8

Ürün numarası: 123044

FESTO

DGE doğrusal eksen için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	8 mm
Tutucu çapı 2	8 mm
Büyükük	30
Nominal uzunluk	35 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	6,1 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	8,2 Nm
Ürün ağırlığı	45 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun