

Bobin MSN1G-24DC-OD

Ürün numarası: 123060

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Min. çekme süresi	10 ms
Devreye girme süresi	100%
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 2,5 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	80 Gram
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu A formu DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	sıkıştırılmış tutma klipsi ile aksesuarlarla
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Çelik
Sargı malzemesi	Bakır