


Baęlantı plakası VABS-C8-12XB-QX

Ürün numarası: 1236027

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	12 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf baęlantısı	0,48 ... 0,72 Nm
Maks. sıkma torqu, duvar montaj	1,3 Nm
Ürün aęırlığı	15 g
Yardımcı pilot hava baęlantısı 12/14	kartuş için hazırlanır
Pnömatik baęlantı 1	Kartuş için hazırlanmış
Pnömatik baęlantı 3	Kartuş için hazırlanmış
Pnömatik baęlantı 5	Kartuş için hazırlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	Takviyeli PA