

Kaplin EAMC-40-66-15-20

Ürün numarası: 123845

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	15 mm
Tutucu çapı 2	20 mm
Boyut	40
Nominal uzunluk	66 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6500 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	42.3 000065
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	139 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu