


# Kaplin EAMC-40-66-12-15

Ürün numarası: 123850

FESTO

DGE doğrusal eksen için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	12 mm
Tutucu çapı 2	15 mm
Büyükük	40
Nominal uzunluk	66 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	21 Nm
Ürün ağırlığı	139 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun